



强制对流干燥箱


——内部强制对流方式、经济型、温度分布均匀、快速达到设定温度

特点:

- PID 微电脑控制
- 简单的校准和自动调整功能
- 温度控制范围: 室温 +10°C -220°C
- 自动定时开关: 1 min ~ 99 hr 59 min
- LED 屏的直观控制面板及可触控按键
- 显示分辨率: 0.1°C
- 过热保护以及开门报警功能
- 可以预存 3 个温度值, 方便操作

构造特点:

- 循环风扇提高了气流速度及干燥效率。
- 中等大小, 腔体宽敞, 便于抓住的圆形门把手。
- 耐腐蚀耐热的镍铬铁合金护套加热器。
- 两个滑盖型通风口有助于控制内部空气中的蒸汽排放 (直径 38 毫米 /1.5")。



对流模式

技术参数

型号	WF-01E	WF-11E	WF-21E	
体积 (L)	52	100	150	
温度	范围 (°C)	室温 +10~ 220	室温 +10~ 220	室温 +10~ 220
	Fluctuation at 100°C (°C)	0.4	0.4	0.4
	Variation at 100°C (°C)	3.3	3.3	2.3
尺寸 (W×D×H)	内部 (mm)	375×370×370	455×430×510	585×460×555
	外部 (mm)	530×535×737	610×595×877	740×625×922
隔板数量(标配 / 最多)	2/10	2/14	2/15	
净重 (kg)	36	47	59	
电源要求 (230V, 50 / 60 Hz)	4.3A	6A	7.4A	

可选附件

金属丝隔板

不锈钢材质及抛光过的金属隔板, 不需要工具即可移取, 易于清洗



带孔的隔板

不锈钢材质, 不需要工具即可移取, 易于清洗



如需产品详细资料, 可就近联系我们!

我司同时代理德国默克



各种规格试剂与纯水机、普兰德 BRAND 移液器等相关耗材、赛默飞世尔



ThermoFisher

SCIENTIFIC 等色谱光谱分析仪器、德国古莎



KULZER
MITSUBI CHEMICALS GROUP

金相产品、美国

实验室相关产品专业供应链服务商——专注行业服务 20 年!

办公地址: 上海市, 苏州市, 泰州市, 杭州市等。

文件号: PSAA07-35A-1904



Airclean **AirClean Systems** 通风柜、美国 CEM **CEM** 微波消解系统等。

全国咨询热线
400-800-5586

马上拨打

希望我们的资料能给您的工作带来一定的帮助！

如需其他技术性资料，请联络我们，我们共同探讨之！！

电话：021-34624180（上海办） 传真：021-51567159（上海办）

电话：0512-57365468（苏州办） 传真：0512-82177097（苏州办）

电话：0523-86826638（泰州办） 传真：021-51567159（上海办）

电话：0571-28060392（杭州办） 传真：021-51567159（上海办）

Http://www.pschina.com.cn E-mail: info@pschina.com.cn

